

ROBINET PORTE-MANOMÈTRE À BOISSEAU – MÂLE/FEMELLE BSP – LAITON

ISOLEMENT
SÉCURITÉ
MAINTENANCE FACILITÉE**PN16**
LAITON
M/F BSP

Avec trou de décompression

Image non contractuelle

DESCRIPTION

Le robinet porte-manomètre à boisseau permet d'isoler le manomètre par rapport au circuit de pression lors des opérations de contrôle, de maintenance ou de remplacement de l'instrument.

Équipé d'un trou de décompression, il permet la mise à l'atmosphère du côté manomètre lorsque celui-ci est isolé du process.

Sa commande manuelle par levier assure une manœuvre simple et rapide.

AVANTAGES

- ✓ Isolement rapide et sûr du manomètre
- ✓ Avec trou de décompression
- ✓ Construction robuste en laiton
- ✓ Commande manuelle par levier
- ✓ Raccordement mâle/femelle BSP
- ✓ Conception simple et fiable
- ✓ Facilite les opérations de maintenance et de remplacement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Robinet porte-manomètre à boisseau
Matière	Laiton
Raccordement	Mâle / Femelle BSP
Pression maximale	16 bar
Classe	PN16
Température maximale	+80 °C
Décompression	Avec trou de décompression
Commande	Manuelle par levier
Fluide compatible	Air, eau et fluides industriels compatibles avec le laiton
Application	Isolement et protection des manomètres

APPLICATIONS

Installations
industriellesRéseaux d'air
et de fluides
compatiblesProtection et
maintenance
des manomètres

GAMME DISPONIBLE

DN	Raccordement	Longueur (L) mm	Poids kg	Référence fabricant	Référence AZ Industrie
DN8	1/4" BSP	46	0,13	BC1100-0008	RPM-L-008
DN10	3/8" BSP	50	0,14	BC1100-0010	RPM-L-010
DN15	1/2" BSP	56	0,18	BC1100-0015	RPM-L-015

CONSEILS D'UTILISATION

- ✓ Fermer le robinet pour isoler le manomètre.
- ✓ Ouvrir le trou de décompression pour mettre le côté manomètre à l'atmosphère.
- ✓ Respecter les limites de pression et de température.
- ✓ Vérifier la compatibilité du fluide avec le laiton.
- ✓ Contrôler régulièrement l'état du robinet.



IMPORTANT

Toujours décompresser le côté manomètre avant toute intervention sur l'instrument.
Ne pas utiliser ce robinet sur des fluides incompatibles avec le laiton.